

成形パッキン



各種Oリング

Oリング

バルカー製品番号	製品名称	内 容	用 途	寸 法 ・ 形 状
4640	ふっ素ゴムOリング	ふっ素ゴムを断面O形のリング状に成形したものです。白色、茶色などのカラー Oリングもあります。	耐熱・耐薬品・耐油性などを必要とする機器のシールとして使用します。	〈規格寸法〉 ・ JIS B 2401 ・ AS 568 ・ ISO/R 1799 ・ NAS 1593、1594 、1595、1516



メーカー型番	EA品番	品名	メーカー型番	EA品番	品名	メーカー型番	EA品番	品名
P-3	EA423R-3	P- 3 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-11	EA423R-11	P-11 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-32	EA423R-32	P-32 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-4	EA423R-4	P- 4 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-12	EA423R-12	P-12 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-34	EA423R-34	P-34 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-5	EA423R-5	P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-14	EA423R-14	P-14 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-35	EA423R-35	P-35 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-6	EA423R-6	P- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-15	EA423R-15	P-15 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-36	EA423R-36	P-36 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-7	EA423R-7	P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-16	EA423R-16	P-16 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-38	EA423R-38	P-38 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-8	EA423R-8	P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-18	EA423R-18	P-18 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-39	EA423R-39	P-39 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-9	EA423R-9	P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-20	EA423R-20	P-20 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-40	EA423R-40	P-40 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
P-10	EA423R-10	P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)	P-21	EA423R-21	P-21 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-42	EA423R-42	P-42 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-22	EA423R-22	P-22 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-44	EA423R-44	P-44 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-24	EA423R-24	P-24 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-45	EA423R-45	P-45 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-25	EA423R-25	P-25 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-46	EA423R-46	P-46 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-26	EA423R-26	P-26 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-48	EA423R-48	P-48 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-28	EA423R-28	P-28 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-49	EA423R-49	P-49 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-29	EA423R-29	P-29 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)	P-50	EA423R-50	P-50 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)
			P-30	EA423R-30	P-30 オーリング (フッ素ゴム/ 5個)			