品番：EA300-1

品名：350mm 2火口バーナー(ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･酸素)



販売価格	23,200円（税抜）／ 25,520円（税込）		
カタログ価格	23,200円（税抜）／25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/29 09:48現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0070ページ		




先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調節できます

仕様

全長	350mm	溶接火口	#140(EA300BG-4)×2個(付属)
重量	390g	対象ガス	プロパンガス･酸素用
火口のネジ径	M6×1.0		

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。

ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。

別売火口EA300BG-1～BG-6、EA300BG-8が使用可能です。

天然ガス（中圧）にも使用できます。

火口は#50、70、100、140、200、225、315、400、450の10種類の使用可能

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ（弁）が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量（L）を表しており、その数値が火口に打刻されています。

※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条（就業制限についての規則）
1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの

2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.