品番：EA300-10B

品名：20m ガスリール(酸素･ｱｾﾁﾚﾝ用)

販売価格	69,600円（税抜）／ 76,560円（税込）		
カタログ価格	69,600円（税抜）／76,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/14 16:15現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0072ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド（HATAYA）	型番	GEL-20
商品名	ガスリール	用途	ガス溶接･溶断作業に
仕様	吹管取付金具：袋ナット 酸素･アセチレンガス用	ホース長	一次側：2m 二次側：20m
ホースサイズ	酸素：(外径)11.8×(内径)5mm アセチレン：(外径)11.5×(内径)5mm	ホース材質	スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース
使用圧力	酸素：0.97MPa(9.9kgf/c㎡)以下 アセチレン：0.098MPa(1.0kgf/c㎡)以下	本体接続金具	【一次側】酸素用：右ネジ･ニップル(M16×P1.5) 【一次側】アセチレン用：左ネジ･ニップル(M16×P1.5)
吹管取付金具	【二次側】酸素用：右ネジ･袋ナット(M16×P1.5) 【二次側】アセチレン用：左ネジ･袋ナット(M16×P1.5)	重量	10.0kg
一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いています。			
生産物賠償責任保険(PL保険)付			
手巻きタイプ			

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.