品番：EA300-4B

品名：300mm ショートサイズ溶接器(ｶﾌﾟﾗｰﾌﾟﾗｸﾞ付)



販売価格	20,600円（税抜）／ 22,660円（税込）			
カタログ価格	20,600円（税抜）／22,660円(税込)			
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 03:54現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0070ページ			






狭い場所での作業に最適です

仕様

全長	300mm（カプラー、火口を除いた全長は255mm）	仕様	カプラープラグ付
対象ガス	酸素・アセチレン用	溶接火口	#100（EA300BD-3） #200（EA300BD-5） #315（EA300BD-8） 各1ヶ付属
ホース接続方法	カプラ式、カプラープラグ付 ガス側：EA300BB-13 酸素側：EA300BB-3	火口ネジ径	6mm×1
重量	390g		

狭い場所での作業に最適です。

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ（弁）が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。

熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量（L）を表しており、その数値が火口に打刻されています。

※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条（就業制限についての規則）
1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの

2. ガス溶接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.