品番：EA300BB-20

品名：9mm 溶接器用ｶﾌﾟﾗｰｾｯﾄ(Qｼﾞｮｲﾝﾄ/ｶﾞｽ用)

販売価格	7,330円（税抜）／ 8,063円（税込）		
カタログ価格	7,330円（税抜）／8,063円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/07 23:51現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0073ページ		



仕様

<セット内容>	4点セット組み 　EA300BB-11（ガス用プラグ(9mm) 　EA300BB-12（ガス用カプラー(9mm) 　EA300BB-13（ガス用プラグ[器具側]） 　EA300BB-14（調整器用ガス用カプラ）		
材質			
本体	ソケット：真鍮、プラグ：鋼	パッキン	ニトリルゴム
スプリング	ステンレス		
共通仕様			
使用温度	−10℃～+60℃	使用圧力	最高圧力1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
適合ホース径	9mm		
ガス用プラグ仕様			
用途	中間用	ホース側	タケノコ(必ずﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞで固定してください。)

ガス用カプラー仕様			
ガス用プラグ仕様			
用途	熔接器用	接続ネジ	M16×P1.5左メネジ　ガス調整器の接続口にねじ込みます。）
調整器用ガス用カプラ仕様			
用途	調整器用	接続ネジ	M16×P1.5（左メネジ　ガス調整器の接続口にねじ込みます。）
ミニカプラと互換性があります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.