品番：EA304PR-1

品名：AC100V/30W 卓上スチロールカッター

販売価格	24,800円（税抜）／ 27,280円（税込）		
カタログ価格	24,800円（税抜）／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/08 23:12現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0704ページ		






仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27180
ブランド名	プロクソン（PROXXON）	電源	100V(50/60Hz)
最大切断厚さ	直線：100mm 曲線：20mm	連続使用時間	最低温度：30分 最高温度：15分
消費電力	30W	温度調節	約100℃～200℃
テーブルサイズ	390×280mm(目盛付アルミ製)	アーム内寸法	350mm
ニクロム線径	φ0.2mm×30m	本体サイズ	520(W)×300(D)×280(H)mm
コード長	2m	重量	3kg
付属品	ニクロム線、切断ガイド		
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適			
ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能			
加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付きアルミテーブル			
切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能			
ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。			

代替品

品番　EA304YC-3

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.