品番：EA308E-1.6

品名：1.6x500mm/150g 銀ろう(ｶﾄﾞﾐﾌﾘｰ/銀56%)



販売価格	44,000円（税抜）／ 48,400円（税込）		
カタログ価格	44,000円（税抜）／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/17 06:38現在）		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0075ページ		



仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	1.6
ロウ付温度	650～760℃	含有量	銀56%
成分	Ag：56%、Cu：22%、Zn：17%、Sn：5%	固相線温度	620℃
液相線温度	650℃	比重	9.3
規格	JIS-Z-3261：BAg-7	入数	150g(約16本)
用途	銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付に。		

カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)

冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。
精密部品、薄板のろう付などに適しています。

鋼、ステンレス鋼、銅、銅合金のろう付。

溶融温度範囲が狭いため急熱、あるいは徐熱のいずれにも使用可能です。

炉中ろう付に適しています。

ろう付には還元炎を使用してください。

ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。

フラックスが必要です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.