# 品番：EA311CB-13

# 品名：1.6mm/500g 巻はんだ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,180円（税抜）／ 6,798円（税込） | | |
| カタログ価格 | 6,180円（税抜）／6,798円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：10　（2025/12/14 06:14現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0704ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 三光金属 | 型番 | RH60 |
| 仕様 | フラックス入 | 線径(mm) | 1.6 |
| 巻(g) | 500 | 用途 | 金属加工、基板半田付 |
| 錫/鉛(%) | 60/40 | 融点 | 190℃ |
| 全長 | 19m | 材質 | ロジン：1.8% |
| 外観 | 金属線 | 比重 | 7.4 |
| ヤニ入り | | | |
| 取り扱い上の注意：<br>素手で扱ってはならない。<br>必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。 | | | |
| 保管：冷暗所に保管する。 | | | |
| 使用時は局所排気を行う。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.