品番：EA315GL-1

品名：AC100V エアープラズマ切断機

販売価格	344,000円（税抜）／ 378,400円（税込）		
カタログ価格	344,000円（税抜）／378,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 05:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-IAP151
入力電源	AC100V(単相)	使用率	30%
出力電流	8～15A	切断可能板圧	軟鋼：6mm 亜鉛メッキ鋼板：6mm ステンレス：6mm アルミニウム：4mm 真鍮：3mm 銅：3mm
周波数	50/60Hz	入力	2.7kVA/2.3kW
本体サイズ	145(W)×450(D)×225(H)mm	重量	22kg
付属品	・L型トーチ付ケーブル6m ・アースクリップ付ケーブル3m ・入力ケーブル(3芯)3m ・チップ×2 ・シールドキャップ×2 ・ディストリビュータ×1 ・電極×2 ・絶縁カバー	注意	正しい電源環境でご利用ください。特にエンジン発電機を使用される場合は容量が3倍以上で、波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定でご使用ください。
インバーター制御			
コンプレッサー内蔵			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.