品番：EA315SF-1

品名：単相100V スポット溶接機

販売価格	72,100円（税抜）／ 79,310円（税込）		
カタログ価格	72,100円（税抜）／79,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/03 03:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0077ページ		

仕様

メーカー	スター電器製造（SUZUKID）	型番	PSP-15
入力電源	AC100V	使用率	2%
周波数	50Hz/60Hz	入力	1.5kVA
サイズ	970(W)×434(D)×223(H)mm	重量	12.5kg
付属品	電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2	溶接可能板厚	2.0mm+2.0mm
適用材質	鉄、ステンレス	アーム長	200mm
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。			
自動車板金・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。			
100V15A(家庭用電源)で使用可能なポータブルタイプのスポット溶接機。			
アームで挟み込むだけで簡単にスポット溶接ができます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.