# 品番：EA345PA-60A

# 品名：AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(雑排水用)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 28,500円（税抜）／ 31,350円（税込） | | |
| カタログ価格 | 28,500円（税抜）／31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/09/08 22:59現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2576ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 鶴見製作所（ツルミポンプ） | 型番 | 32PN2.15S |
| サイズ(mm) | 203×136×376(H) | 重量(kg) | 5.3(ケーブルは除く) |
| 材質 | 樹脂 | 電源 | 単相100V |
| 周波数 | 60Hz | 出力 | 150W |
| 口径(mm) | 32 | 全揚程 | 5m(吐出量0.08m3/分)<br>2m(吐出量0.15m3/分) |
| 吐出量 | 80L/分 | | |
| 軽くて強い樹脂製ポンプを実現 | | | |
| 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。 | | | |
| 夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用 | | | |
| 非自動型 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.