品番：EA346B-2

品名：25bar(2.5MPa) 水圧テストポンプ

販売価格	45,400円（税抜）／ 49,940円（税込）		
カタログ価格	45,400円（税抜）／49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/02 23:02現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

サイズ(W×D×H)mm	380×215×156	重量	4.6kg
最高圧力	25bar(2.5MPa)	吐出量	16ml/回
容量	7L	接続ねじ径	R1/2¥"
小型、軽量で持ち運びに便利。			
二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。			
試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。			
テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。			
読みやすい目盛りの圧力計。			
耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.