品番：EA351DL-65

品名：65A 蒸気用ユニオンパッキン

販売価格	2,200円（税抜）／ 2,420円（税込）		
カタログ価格	2,200円（税抜）／2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/16 21:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1513ページ		

仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして			
材質	膨張黒鉛	適用流体	水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要			
厚み	1.5mm	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
圧力限界	25MPa(一般フランジ)	呼び径	65A
内径	82mm	外径	97mm
重量	4.27g	使用温度範囲	-240～420℃

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.