品番：EA351NG-1.5

品名：1000x1000x1.5mm ガスケットｼｰﾄ(膨張黒鉛)



販売価格	9,550円（税抜）／ 10,505円（税込）		
カタログ価格	9,550円（税抜）／10,505円(税込)		
在庫数	最新在庫：12　（2025/08/04 09:44現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1510ページ		



仕様

各種機器用ガスケット、各種グランドパッキン用素材、発熱体の熱引き等、メタルガスケット等のシール補助材として			
適用流体	水系、蒸気、油系、 熱風、排ガス、強アルカリ	材質	膨張黒鉛
サイズ	1000×1000mm	厚み	1.5mm
圧力限界	2.0MPa	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
熱伝導性、電気伝導性に優れています。			
重量	1461g	使用温度範囲	-240～420℃

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.