品番：EA353AT-21

品名：[M]手袋(溶接用･鹿革)

販売価格	6,230円（税抜）／ 6,853円（税込）		
カタログ価格	6,230円（税抜）／6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 05:54現在）		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	0090ページ		

カタログ訂正　25/02/13 全長の訂正。誤:360mm、正:350mm(9025 No.56)

柔らかくて使いやすいです

仕様

サイズ	M	全長(mm)	約350
掌周り(mm)	245	中指長さ(mm)	90
厚み	1.3mm	カラー	白
材質	鹿革（鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%）	耐熱温度	260℃
柔らかくて使いやすいです。			
ケブラー縫製			
負荷のかかる親指部分にはライン補強			
耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。			
内縫いのため糸の焼き切れを防止します。			
手首もしっかり守ります。			

代替品

	品番	EA353AT-131

	コメント

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.