品番：EA354GJ-53

品名：[XL] 手袋(耐切創/塩化ﾋﾞﾆｰﾙ・裏ｹﾌﾞﾗｰ・PE)

販売価格	1,710円（税抜）／ 1,881円（税込）		
カタログ価格	1,710円（税抜）／1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2025/08/04 07:42現在）		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2248ページ		





仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	KV660
サイズ	XL	全長(mm)	320
掌周り(mm)	250	中指長さ(mm)	90
材質	表:塩化ビニール 裏:ケブラー、ポリエステル	滑り止め材質	塩化ビニール
コーティング材質	塩化ビニール	ゲージ数	10ゲージ(ケブラー部分)
厚み(mm)	1.6	入数	1双
重量	260g	カラー	ブルー
用途	金属加工時など鋭利な物を扱う際の 切創事故防止に。		

ANSI規格 耐切創レベルA2
EN388:2016規格 耐切創レベルXB
特殊配合の塩化ビニル樹脂を全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布にアラミド繊維（ケブラーR）を採用しています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。

代替品

	品番　EA354GJ-33 **コメント**　仕様ご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.