品番：EA354GJ-81

品名：[M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ﾆﾄﾘﾙｺｰﾄ)

販売価格	1,620円（税抜）／ 1,782円（税込）		
カタログ価格	1,620円（税抜）／1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫：55　（2025/08/03 12:22現在）		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2247ページ		



仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 386
サイズ	M	材質	繊維部：ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 樹脂部：ニトリルゴム
全長(mm)	230	掌周り(mm)	190
厚み(mm)	1.1	中指長さ(mm)	77
重量	65.3g	カラー	本体：グレー 裾：ブルー
用途	運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。		

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。

発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工“S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.