品番：EA365RH-11A

品名：DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)

販売価格	27,300円（税抜）／ 30,030円（税込）		
カタログ価格	27,300円（税抜）／30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 15:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		

充電式のため電源が確保できない現場でも使用できます。

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RH18DA(NNP)
用途	熱収縮チューブの加工・加熱包装・シールはがしに	温度	設定1：30～400度 設定2：30～550度
風量	設定1：200L/分 設定2：300L/分	連続使用時間	設定1：約21分(400℃設定時) 設定2：約17分(550℃設定時) ※EA813HF-17B使用時
サイズ	165×78×270（H）mm（EA813HF-17B装着時）	重量	1.3kg（EA813HF-17B装着時）
付属品	ノズル3種（丸・曲面・平面）、システムケース	バッテリー	18V リチウムイオン(別売)
充電器	AC100V(別売)		
※バッテリー・充電器別売			
フック・LEDライト付			
縦置き可能			
コードレス＆液晶表示で使いやすさ抜群			
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。			

スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.