品番：EA365VA-10

品名：AC100V/1000W ヒートガンセット

販売価格	14,800円（税抜）／ 16,280円（税込）		
カタログ価格	14,800円（税抜）／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/11/24 09:29現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0886ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所（SURE）	型番	PJ-208A1
用途	シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適	電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	1000W	スイッチ	3段切替スイッチ（切・送風・熱風）
温風温度	450℃ スプーンノズル装着時：500℃	風量	0.18m3/min
風速	1000m/min	重量	約750g
サイズ	φ70(W)×213(L)×191(H)mm	材質	鋼板、合成樹脂
コード長	3m	付属品	スプーンノズル、熱風集中ノズル、フィルター×1、R型スタンド

熱風温度450℃の定温タイプ

ハードな取扱いにも余裕をもって耐える堅牢な鋼板ボディを採用

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上

<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。

・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.