品番：EA365VA-11

品名：AC100V/1000W ヒートガンセット

販売価格	23,000円（税抜）／ 25,300円（税込）		
カタログ価格	23,000円（税抜）／25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/24 09:42現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0886ページ		




仕様

メーカー	石崎電機製作所（SURE）	型番	PJ-206A1※ESCOオリジナルセット品
使用例	熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	450℃	風量	180L/min
風速	1000m/min	重量	約750g
サイズ	213×70×191(H)mm	材質	鋼板、合成樹脂
コード長	3m	付属品	ノズル3種類（スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル）、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド

熱風温度　450℃の定温タイプ

標準的で誰もが使いやすいモデル

ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上

ヒートガンのスタンダード機種として、あらゆる産業の多種多様な作業現場で広く使用されています。
熱風温度は、吹き出し口から10㎜の位置における最高温度です。
<使用上の注意> ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。 ・本製品は高温工業用熱風機です。 ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。 ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。 ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.