品番：EA366MK-240

品名：64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール

販売価格	785円（税抜）／ 864円（税込）		
カタログ価格	785円（税抜）／864円(税込)		
在庫数	最新在庫：48　（2025/12/16 22:10現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0600ページ		

仕様

メーカー	3M	型番	REF 240A 64
用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に	商品名	スティキット リフィールロール
粒度	#240	砥粒	シリコンカーバイド
基材	Awt	長さ	2.4m
幅	64mm	重量	40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。			
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。			
サンディングブロックにセットしてご使用ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.