品番：EA423RA-10

品名：オーリングセット(26ｻｲｽﾞ)(運動用)

販売価格	17,300円（税抜）／ 19,030円（税込）		
カタログ価格	17,300円（税抜）／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/03 16:39現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1350ページ		

EA423RA-10

PO-26セット内容　●動物温度:-30℃～100℃

P-3 20個	P-4 20個	P-5 20個	P-6 20個	P-7 20個	P-8 20個	P-10 20個	P-10A 20個
P-11 20個	P-12 20個	P-12.5 20個	P-14 20個	P-15 20個	P-16 20個	P-18 20個	P-20 20個
P-21 20個	P-22 20個	P-22A 10個	P-22.4 10個	P-24 10個	P-25 10個	P-26 10個	P-28 10個
P-29 10個	P-30 10個	P-30 10個	P-30 10個	P-30 10個	P-30 10個		

仕様

用途	シリンダーなど動く部分向けのシール用に	〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数)	P-3 / 2.8 / 1.9 (20) P-4 / 3.8 / 1.9 (20) P-5 / 4.8 / 1.9 (20) P-6 / 5.8 / 1.9 (20) P-7 / 6.8 / 1.9 (20) P-8 / 7.8 / 1.9 (20) P-10 / 9.8 / 1.9 (20) P-10A / 9.8 / 2.4 (20) P-11 / 10.8 / 2.4 (20) P-12 / 11.8 / 2.4 (20) P-12.5 / 12.3 / 2.4 (20) P-14 / 13.8 / 2.4 (20) P-15 / 14.8 / 2.4 (20) P-16 / 15.8 / 2.4 (20) P-18 / 17.8 / 2.4 (20) P-20 / 19.8 / 2.4 (20) P-21 / 20.8 / 2.4 (20) P-22 / 21.8 / 2.4 (20) P-22A / 21.7 / 3.5 (10) P-22.4 / 22.1 / 3.5 (10) P-24 / 23.7 / 3.5 (10) P-25 / 24.7 / 3.5 (10) P-26 / 25.7 / 3.5 (10) P-28 / 27.7 / 3.5 (10) P-29 / 28.7 / 3.5 (10) P-30 / 29.7 / 3.5 (10)
材質	ニトリルゴム2種	使用温度	-30～100℃

ケースサイズ	280×187×41mm	総重量	492.7g
運動用・円筒面固定用・平面固定用			
動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。			
耐油性			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.