品番：EA425AH-71

品名：R1/8"x 6.0mm ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(ｱﾝｸﾞﾙ/ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ

販売価格	1,780円（税抜）／ 1,958円（税込）		
カタログ価格	1,780円（税抜）／1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫：17　（2025/08/04 11:38現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1091ページ		










仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	ML6-0606
取付ねじ	R1/8”	タケノコ径	6mm
全長	56mm	最小内径	6mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	−20～80℃
使用流体	冷温水・油・エアー	流量（CV値）	1.4 USgal/min
材質	真鍮	用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

ホースジョイント付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.