品番：EA425BM-33

品名：R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ

販売価格	1,940円（税抜）／ 2,134円（税込）			
カタログ価格	1,940円（税抜）／2,134円(税込)			
在庫数	最新在庫：12　（2025/12/16 16:12現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1089ページ			





仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	BM-2033
取付ねじ	雄：R3/8” 雌：G3/8”	ボア径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 （※真空状態では使用不可）	使用温度	−10～80℃ （凍結箇所を除く）
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮（クロムメッキ）
外・内ネジ型のタイプ			
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。			
一次側がテーパー（R）外ネジ、二次側が平行（G）内ネジの配管用バルブです。			
二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。			
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.