品番：EA425BR-34

品名：R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ

販売価格	1,850円（税抜）／ 2,035円（税込）		
カタログ価格	1,850円（税抜）／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/08/12 13:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	BR-1310
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	10mm
ボア径	6mm	使用圧力	0.98MPa以下 （※真空状態では使用不可）
使用温度	−10～80℃ （凍結箇所を除く）	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮（クロムメッキ）		
銅管用リング式			
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。			
一次側がテーパー（R）外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。			
銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.