品番：EA425CB-3

品名：Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	5,500円（税抜）／ 6,050円（税込）		
カタログ価格	5,500円（税抜）／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/08/29 17:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1090ページ		





仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	UM-1033
取付ねじ	R3/8”×Rc3/8”	使用圧力	0.98MPa以下 （※真空状態では使用不可）
使用温度	−10～120℃（凍結無きこと）	材質	ステンレス
外・内ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ			
ハンドルの回転方向が自由に設定できます。			
一次側がテーパー（R）外ネジ、二次側がテーパー（Rc）内ネジの配管用バルブです。			
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.