品番：EA425CF-103

品名：R 3/8"x10mm ユニオン(ｴﾙﾎﾞ/ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	2,950円（税抜）／ 3,245円（税込）			
カタログ価格	2,950円（税抜）／3,245円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/21 10:53現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1065ページ			





仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-10-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	−196～600℃	取付ねじ	R3/8”
推奨締付トルク	22～24N･m	材質	SUS316
高圧･高温･低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.