品番：EA425CT-41

品名：Rc1/8"x 4mm ユニオン(隔壁/ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	2,790円（税抜）／ 3,069円（税込）		
カタログ価格	2,790円（税抜）／3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 00:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		





仕様

メーカー	アオイ	型番	AWEP-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	隔壁メスユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
取付ねじ	Rc1/8”	推奨締付トルク	7～9N･m
取付穴径	11.5mm	最大取付板厚	13.0mm
使用温度	−196～600℃	材質	SUS316
高圧･高温･低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.