品番：EA425MB-62

品名：R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン

販売価格	1,920円（税抜）／ 2,112円（税込）		
カタログ価格	1,920円（税抜）／2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/12/16 20:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		





仕様

メーカー	日本ピスコ（PISCO）	型番	RL6-02
用途	機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手	チューブ外径	6mm
取付ねじ	R1/4”	形状	エルボ
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	−100kPa	使用温度	0～60℃（凍結なきこと）
許容回転数	500rpm	回転トルク	1.2N･cm
材質	樹脂部：PBT 金属部：黄銅（クロムメッキ） 開放リング：POM シールゴム：NBR･FKM	重量	24g
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.