# 品番：EA426CY-208A

# 品名：φ 8.0mmxφ 8.0mm ニードルバルブ(ｽﾃﾑ型)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,590円（税抜）／ 2,849円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,590円（税抜）／2,849円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/06/01 14:40現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1088ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アソー（ASOH） | 型番 | CY-2208R |
| タケノコ外径 | 8×8mm | 使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度 | −10～80℃<br>（凍結箇所は除く） | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 適合ホース内径※ | 7×7mm | 材質 | 真鍮（クロムメッキ） |
| ホースジョイント型のストレートタイプ（両口） | | | |
| 一次側、二次側共にホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型ニードルバルブです。 | | | |
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | | | |
| RoHS指令相当品 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.