品番：EA426CY-331A

品名：R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ｽﾃﾑ型)

販売価格	2,590円（税抜）／ 2,849円（税込）		
カタログ価格	2,590円（税抜）／2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/22 04:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	CY-3310R
取付ねじ	R3/8”	タケノコ外径	10.5mm
使用圧力	0.98MPa	使用温度	−10～80℃ （凍結箇所は除く）
使用流体	空気・水・油	適合ホース内径※	9mm
材質	真鍮（クロムメッキ仕上げ）		

ホースジョイント型のアングルタイプ

一次側がテーパー（R）外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。

タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。

ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。

RoHS指令相当品

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.