品番：EA440A-132

品名：32A/40A 熱伸縮配管用吊車(組式)

販売価格	980円（税抜）／ 1,078円（税込）			
カタログ価格	980円（税抜）／1,078円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/25 09:35現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1168ページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10593-0034
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	42.7mm/48.6mm
使用ボルト	M6×20mm	吊ボルト径	W3/8”
径称	32A/40A	呼び径	1･1/4 1･1/2
材質	バンド：スチール　(電気亜鉛メッキ) ローラー玉：鉄製SUM22　(電気亜鉛メッキ)	重量(g)	203g
熱伸縮配管用のローラーバンド。			
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。			
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.