# 品番：EA440AF-24

# 品名：80kg ビームラックル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 455円（税抜）／ 501円（税込） | | |
| カタログ価格 | 455円（税抜）／501円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：31　（2025/07/06 01:15現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1166ページ | | |









**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SGS-10 |
| 用途 | ラック･ダクトなどの吊り金具として使用 | 適合寸法 | H･L形鋼：鋼材厚24mmまで<br>C形鋼：ツバ20mmまで |
| 許容静荷重 | 981N(100kgf) | 適合吊下ボルト径 | W3/8 |
| 材質 | スチール | 表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
| L･H形鋼用 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.