品番：EA440CA-25

品名：25.40mm 銅管用立バンド(10個)

販売価格	2,860円（税抜）／ 3,146円（税込）			
カタログ価格	2,860円（税抜）／3,146円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/17 03:26現在）			
商品入数	10	販売単位	袋	
カタログページ	1170ページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10328-0073
用途	電気絶縁用の提灯式立バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ	呼び径	1
適合管外径	25.40mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト（径×長さ）	M6×20	材質	バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング
入数	10個		

給水・給湯用銅管用

提灯式立バンド

絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.