



カタログ品番・社内品番	L	φD	φd	Aねじ
SFN6-06050	50	10.5	(7.1)	R1/8
SFN6-06075	75			
SFN6-06100	100			
SFN6-06125	125			
SFN6-06150	150			
SFN6-06200	200			
SFN6-08050	50	13.8	(9.8)	R1/4
SFN6-08075	75			
SFN6-08100	100			
SFN6-08125	125			
SFN6-08150	150			
SFN6-08200	200			
SFN6-10050	50	17.3	(13.3)	R3/8
SFN6-10075	75			
SFN6-10100	100			
SFN6-10125	125			
SFN6-10150	150			
SFN6-10200	200			

カタログ品番・社内品番	L	φD	φd	Aねじ
SFN6-13050	50	21.7	(15.7)	R1/2
SFN6-13075	75			
SFN6-13100	100			
SFN6-13125	125			
SFN6-13150	150			
SFN6-13200	200			
SFN6-20050	50	27.2	(21.1)	R3/4
SFN6-20075	75			
SFN6-20100	100			
SFN6-20125	125			
SFN6-20150	150			
SFN6-20200	200			
SFN6-25050	50	34	(27.8)	R 1
SFN6-25075	75			
SFN6-25100	100			
SFN6-25125	125			
SFN6-25150	150			
SFN6-25200	200			
SFN6-32075	75	42.7	(35.4)	R1 1/4
SFN6-32100	100			
SFN6-32125	125			
SFN6-32150	150			
SFN6-32200	200			

カタログ品番・社内品番	L	φD	φd	Aねじ
SFN6-40075	75	48.6	(41.2)	R1 1/2
SFN6-40100	100			
SFN6-40125	125			
SFN6-40150	150			
SFN6-40200	200			
SFN6-50075	75	60.5	(52.8)	R 2
SFN6-50100	100			
SFN6-50125	125			
SFN6-50150	150			
SFN6-50200	200			
SFN6-65100	100	76.3	(68.3)	R2 1/2
SFN6-65125	125			
SFN6-65150	150			
SFN6-80100	100	89.1	(81.1)	R 3
SFN6-80125	125			
SFN6-80150	150			
SFN6-80200	200			
SFN6-100100	100	114.3	(106.3)	R 4
SFN6-100125	125			
SFN6-100150	150			
SFN6-100200	200			

部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考
1	ステンレス 片長ニップル	SUS304TP	1	
製品図面	第三角法	品名	ステンレス継手	カタログ品番 上記
⑤ ONDA 株式会社	オンダ製作所	SFN6型 片長ニップル	社内品番	上記

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。