品番：EA463CL-174

品名：174.8mm Vバンドクランプ

販売価格	14,900円（税抜）／ 16,390円（税込）			
カタログ価格	14,900円（税抜）／16,390円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/16 06:13現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1156ページ			

仕様

呼び径	174.8mm	バンド幅	22.23mm
バンド厚み	1.02mm	六角(ー)ねじ	5/16”(8mm)
材質	バンド：SUS300 スクリュー：SUS410	留め具サイズ	1/4”
標準トルク値	6.8±1.1Nm (60±10in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 　高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。	高負荷トルク値	12.4±1.1Nm (110±10 in-lb) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 　高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
推奨最大回転数	150rpm		
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.