



FF-65(C)、FF-80(C)のボール形状
(形状は品番により若干異なります)

	カタログ品番	社内品番	ハンドル色	Aねじ	L1	L2	L3	φd	H	B八角
EA470BC-2	FF-08	VFF-120	グリーン	Rc1/4	(44)	(56)	21	8	(31.5)	17
	FF-08C	VFF-120C	オレンジ							
EA470BC-3	FF-10	VFF-220H	グリーン	Rc3/8	(50)	(86)	24.5	10	(46)	24
	FF-10C	VFF-220HC	オレンジ							
EA470BC-4	FF-15	VFF-320H +A	グリーン	Rc1/2	(65)	(86)	32.5	15.5	(49.5)	26
	FF-15C	VFF-320HC +A	オレンジ							
EA470BC-6	FF-20	VFF-420H	グリーン	Rc3/4	(68)	(86)	34	20	(53.5)	32
	FF-20C	VFF-420HC	オレンジ							
EA470BC-10	FF-25	VFF-520H	グリーン	Rc 1	(79)	(116)	39.5	25	(61.5)	39
	FF-25C	VFF-520HC	オレンジ							
EA470BC-12	FF-32	VFF-620H	グリーン	Rc1 1/4	(86)	(116)	43	32	(67)	48
	FF-32C	VFF-620HC	オレンジ							
EA470BC-14	FF-40	VFF-720H	グリーン	Rc1 1/2	(96)	(116)	48	38	(71)	55
	FF-40C	VFF-720HC	オレンジ							
EA470BC-20	FF-50	VFF-820H	グリーン	Rc 2	(119)	(131)	59.5	50	(85.5)	67.5
	FF-50C	VFF-820HC	オレンジ							
	FF-65	VFF-950H	グリーン	Rc2 1/2	(138)	(250)	69	65	(110)	84
	FF-65C	VFF-950HC	オレンジ							
	FF-80	VFF-1050H	グリーン	Rc 3	(167)	(250)	83.5	76	(121)	98
	FF-80C	VFF-1050HC	オレンジ							

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
10	Oリング	FKM	2(1)	(FF-08(C)は個数1)
9	六角ナット	SUS	1	
8	バネ座金	SUS	1	
7	パッキン	POM (PTFE)	1	(FF-08(C), 65(C), 80(C)は材質PTFE)
6	ハンドル	SUS (ZDC2)	1	色:上記 (FF-65(C), 80(C)は材質ZDC2)
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	C3604BD (C3771BE, CAC203)	1	メッキ(材質は25(C)~50(C)#C3771BE, 65(C), 80(C)#CAC203)
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	1	
2	キャップ	C3771BE	1	
1	本体	C3771BE	1	

製品図面	第三角法	品名	カタログ品番	社内品番
FF型(フルボール)		フルボア	上記	上記