# 品番：EA468AD-4

# 品名：R1/2" ミキシングバルブ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 28,800円（税抜）／ 31,680円（税込） | | |
| カタログ価格 | 28,800円（税抜）／31,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/08/03 17:47現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0037ページ1116ページ | | |



| ねじの呼び | ねじの山数 (25mmに付) | ピッチ P | 流量比 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 内径 | 有効断面 |
| インチ | 山数 | 参考 | 有効断面 | 内径比 |
| R¼ | 28 | 0.9071 | 5.7128 | 8.596 |
| R⅜ | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
| R½ | 14 | 1.3368 | 16.663 | 14.950 |
| R⅝ | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
| R¾ | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 |
| R1 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
| R1¼ | 11 | 2.3091 | 41.910 | 38.952 |
| R1½ | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 |
| R2 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 |
| R2½ | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 |
| R3 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 |

| MIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 39 | 48 | 56 | 65 | 70 |

設定温度は30～65℃です。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 温度設定範囲 | 27～70℃ | 最高使用温度 | 90℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | ねじサイズ | R1/2” |
| 差圧 | 0.5MPa(1MPa使用時) | 1次側最大圧力差（H/CまたはC/H） | 2:1 |
| 材質 | 本体：真鍮<br>調整ノブ：ABS樹脂 | 重量 | 565g |
| 冷温水用 | | | |
| 温度調整ノブ付（目盛付） | | | |
| 設定温度は、本体上部のノブのメモリを設定します | | | |
| 軽量・コンパクト設計で限られた設置スペースへもラクラク取付できます | | | |
| バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.