品番：EA468AF-6

品名：3/4" ミキシングバルブ

販売価格	57,000円（税抜）／ 62,700円（税込）		
カタログ価格	57,000円（税抜）／62,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/31 15:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ1116ページ		





仕様

ねじサイズ(R)	3/4”	流体	冷温水（0～90℃）
最高使用圧力	1.0MPa	材質	本体：真鍮 調整ノブ：高耐熱性樹脂
設定温度範囲	30～60℃	差圧	0.25MPa
本体ねじサイズ	G1”	寸法	L：134mm l：67mm H：128mm
重量	880g	最高使用温度	90℃

ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。

温度調整ノブ付（目盛付）

本体のねじサイズは1”ですが、付属のニップルを装着すると3/4”になります。

バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。

給湯システムやヒーティングシステムでの混合栓として

セントラルヒーティングシステムで方向転換として

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.