

# EXPAND HOOK BAND

HATAYA


実用新案登録済

意匠登録出願済

## エクスバンド **FOUR COLORS**

ラチェットタイプ

フックがスライドして伸縮、φ50までのパイプに取付可能。



DV-30型



DV-38型



φ35



φ50



束ねて「整理」、  
吊して「収納」。

# HATAYA EXPAND HOOK BAND

エクスパンド

つい乱雑に収納してしまう延長コード、ロープ、ホースなどを  
**束ねて、引っかけて、スッキリ整理！**



■特長

- 最大結束径φ75とφ100の2タイプ
- スライド式伸縮フックでφ50までのパイプに取付可能
- 4色カラーバリエーション




フックが伸びる

足場用単管パイプ(φ48.6)にも取り付けられます。

φ50 ← φ35

延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に




建築用足場で使う電気機器の仮設配線に

■使用方法



ベルトを固定孔(B)に入れてカチッカチッと締め付け結束します。ストッパー(A)を押してベルトを引っ張ると、締め付けの調整ができます。



電線など細径の結束物の場合は固定孔(C)にベルトを入れ、結束物の径に合わせて突起の高い部分(D)まで締め付けると、バンド本体を結束物に取り付けることができます。

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	色	ベルト長(mm)	最大結束径	材 質	可能取付径	許容耐荷重	質 量 (kg)
●ベルト長300mmタイプ							
DV-30-Y	● Y:イエロー	300	φ75まで	66ナイロン	φ50まで	10kg	0.021
DV-30-B	● B:ブルー						
DV-30-R	● R:レッド						
DV-30-G	● G:グリーン						
●ベルト長380mmタイプ							
DV-38-Y	● Y:イエロー	380	φ100まで	66ナイロン	φ50まで	10kg	0.023
DV-38-B	● B:ブルー						
DV-38-R	● R:レッド						
DV-38-G	● G:グリーン						

※延長コードは本製品で束ねたまま使用しない。電線が発熱し、火災・焼損の原因となりますので、必ずほどいて、のぼしてから使用してください。  
※簡易結束なので、過度の重量がかかったり、鋭利な部分のある物に使用しないでください。※長期間、結束した状態で使用しないでください。※表示価格は1本の価格です。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

- 東京支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店
- 札幌営業所 ●仙台営業所 ●東京南営業所 ●北関東営業所
- 三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社(オーストラリア製造)

**ハタヤオーケーエス株式会社**

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

顧客サービスデスク フリーダイヤル ☎0120-686-888

ホームページ <http://www.hataya.jp>