

増し締めレバーでドンドン締まる！
新機能で作業効率アップ！
より使い易くなりました。

しめしめ45Ⅱ

業務用 ベルト幅 4.5 m/m

写真は、45Ⅱ BKO-15Nです。

特長

増し締めレバーを握ればドンドン締まる。
片手で操作・引き締めができます。
結束相手を掴んだまま作業ができます。

仕様

仕様

ボディ……………ABS樹脂

ベルト(幅4.5mm)…66ナイロン

クリップ……………ポリアセタール

色調(ベルト色)… (N)=白 (B)=黒 (R)=赤 (BLU)=青 (GN)=黄緑 (G)=深緑

色調(クリップ色)… (N)=白 (B)=黒 (G)=深緑

ツールキット(化粧箱入)

品番	仕様	
45ⅡBKO-15N	ボディ(1ヶ)・ベルト15m(2ヶ) クリップ(200ヶ)・替刃(1シート)	EA475SA
45ⅡBKO-15B		

ツールお徳用セット(業務用セット)

品番	仕様
45ⅡSKO-100 (N)(B)	ボディ・ベルト100m クリップ400ヶ・替刃

ボディ

品番	仕様
45ⅡBO	ツールボディのみ

スペアパーツ

品番	仕様		
	ベルト24	クリップ	
⑤ NT45BT-1.5 (N)(B)(R)(BLU) (GN)(G)	15m × 2ヶ		EA475S-1B-1W
⑥ NT45CB-2.00 (N)(B)(G)		200ヶ	

用途

ケーブルに



新聞に



草木に



パイプ類の結束に



スペアパーツ



業務用スピアーツ

品番	仕様			
	キャリボックス入	ベルト	クリップ	
⑦ NT45BTC-100 (N)(B)(R) (BLU)(GN)(G)	100m			EA475SA-100
★ NT45BT-300 (N)(B)	300m	300m		
⑨ NT45CB-1 000 (N)(B)(G)			1,000y	EA475S-2.-2B

替刃

品番	仕様	
⑩ NT45BD-A	1シート5枚入	EA475S-3

補修用パーツ

品番	仕様
NT45HD	ヘッド
45IIPSO	プッシャー
NT45BCO	ベルトケース
⑬ NT45BSO-15()	ベルト15m・ベルトケース付

★印は受注生産品です

業務用セット



写真は 45II SKD-100N です。

品番 45II SKD-100N(白) B(黒)
仕様 ボディ1ヶ ベルト100m巻
クリップ400y 替刃5枚

用途



- ・ **作業工程に合わせて大量に結束するのに最適!**
- ・ 増し締めレバーを握ればドンドン締まる。
- ・ 片手で操作、引き締めが出来、結束物をつかんだまま作業が出来ます。
- ・ ベルトのコストも割安に。