

増し締めレバーでドンドン締まる！  
新機能で作業効率アップ！  
より使い易くなりました。

**しめしめ45Ⅱ**

業務用 ベルト幅 4.5 m/m

写真は、45Ⅱ BKO-15Nです。

## 特長

増し締めレバーを握ればドンドン締まる。  
片手で操作・引き締めができます。  
結束相手を掴んだまま作業ができます。

## 仕様

### 仕様

ボディ……………ABS樹脂  
ベルト(幅4.5mm)…66ナイロン  
クリップ……………ポリアセタール  
色調(ベルト色)…(N)=白 (B)=黒 (R)=赤 (BLU)=青 (GN)=黄緑 (G)=深緑  
色調(クリップ色)…(N)=白 (B)=黒 (G)=深緑

### ツールキット(化粧箱入)

| 品番         | 仕様                                        |         |
|------------|-------------------------------------------|---------|
| 45ⅡBKO-15N | ボディ(1ヶ)・ベルト15m(2ヶ)<br>クリップ(200ヶ)・替刃(1シート) | EA475SA |
| 45ⅡBKO-15B |                                           |         |

### ツールお徳用セット(業務用セット)

| 品番                | 仕様                         |
|-------------------|----------------------------|
| 45ⅡSKO-100 (N)(B) | ボディ・ベルト100m<br>クリップ400ヶ・替刃 |

### ボディ

| 品番    | 仕様       |
|-------|----------|
| 45ⅡBO | ツールボディのみ |

### スぺアパーツ

| 品番                                    | 仕様       |      |              |
|---------------------------------------|----------|------|--------------|
|                                       | ベルト24    | クリップ |              |
| ⑤ NT45BT-15 (N)(B)(R)(BLU)<br>(GN)(G) | 15m × 2ヶ |      | EA475S-1B-1W |
| ⑥ NT45CB-200 (N)(B)(G)                |          | 200ヶ | EA475S-11-12 |

## 用途

### ケーブルに



### 新聞に



### 草木に



### パイプ類の結束に



## スぺアパーツ



## 業務用スパアパーツ

| 品番                                      | 仕様       |      |        |             |
|-----------------------------------------|----------|------|--------|-------------|
|                                         | キャリボックス入 | ベルト  | クリップ   |             |
| ⑦ NT45BTC-100 (N)(B)(R)<br>(BLU)(GN)(G) | 100m     |      |        | EA475SA-100 |
| ★ NT45BT-300 (N)(B)                     | 300m     | 300m |        |             |
| ⑨ NT45CB-1 000 (N)(B)(G)                |          |      | 1,000ヶ | EA475S-2-2B |

## 替刃

| 品番         | 仕様      |          |
|------------|---------|----------|
| ⑩ NT45BD-A | 1シート5枚入 | EA475S-3 |

## 補修用パーツ

| 品番              | 仕様             |
|-----------------|----------------|
| NT45HD          | ヘッド            |
| 45IIPSO         | プッシャー          |
| NT45BCO         | ベルトケース         |
| ⑬ NT45BSO-15( ) | ベルト15m・ベルトケース付 |

★印は受注生産品です

## 業務用セット



写真は 45II SKD-100N です。

品番 45II SKD-100N(白)・B(黒)  
仕様 ボディ1ヶ ベルト100m巻  
クリップ400ヶ 替刃5枚

## 用途



- ・ **作業工程に合わせて大量に結束するのに最適！**
- ・ 増し締めレバーを握ればドンドン締まる。
- ・ 片手で操作、引き締めが出来、結束物をつかんだまま作業が出来ます。
- ・ ベルトのコストも割安に。