



形名	ツールボックス (M)	ツールボックス (L)	キャリーボックス	
<b>フォレストグリーン</b>  ■ツールボックス (M)、ツールボックス (L) キャリーボックス組合せ例	 コードNo.0037-9481 希望小売価格 <b>¥27,000</b> (税別) 4 549115 277465 アクセサリケース 2個付	 コードNo.0037-9484 希望小売価格 <b>¥34,000</b> (税別) 4 549115 277496 インナトレイ 1個付	 コードNo.0037-9487 希望小売価格 <b>¥49,000</b> (税別) 4 549115 277540 インナトレイ 1個付	
<b>サンドベージュ</b>  ■ツールボックス (M)、ツールボックス (L) キャリーボックス組合せ例	 コードNo.0037-9482 希望小売価格 <b>¥27,000</b> (税別) 4 549115 277472 アクセサリケース 2個付	 コードNo.0037-9485 希望小売価格 <b>¥34,000</b> (税別) 4 549115 277502 インナトレイ 1個付	 コードNo.0037-9488 希望小売価格 <b>¥49,000</b> (税別) 4 549115 277557 インナトレイ 1個付	
寸法 (縦×横×高さ)	外寸 mm 内寸 mm	400×560×158 332×500×110	400×560×315 332×480×268	480×560×678 332×480×372
質量	kg	4.5 (アクセサリケース含む)	6.0 (インナトレイ含む)	11.0 (インナトレイ含む)
耐荷重	kg	30	40	120※1
保護防水等級	-	-	IP65※2	-
付属品	-	アクセサリケース×2	インナトレイ×1	インナトレイ×1

※1 持ち上げ時 (2022年10月 当社測定値) ※2 IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。  
 ※アグレッシブグリーンについては受注生産予定となります。

<b>フッキングプレート</b> ■製品寸法 / 長さ363×高さ66×幅62mm ■材質 / 鋼材  コードNo.379496 希望小売価格 <b>¥3,400</b> (税別) 4 549115 278967 <b>近日発売</b>	<b>アクセサリケース</b> ■製品寸法 / 縦331×横126×高さ62mm ■材質 / PP材  コードNo.379495 希望小売価格 <b>¥1,550</b> (税別) 4 549115 278950 <b>近日発売</b>	<b>インナトレイ</b> ■製品寸法 / 縦332×横252×高さ124mm ■材質 / PP材  コードNo.379494 希望小売価格 <b>¥1,860</b> (税別) 4 549115 278943 <b>近日発売</b>
---	---	---

▲ **安全上のご注意** ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

 FM 68090 / ISO 9001:2015	<b>品質第一主義</b> 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。	 ECOEJ202E	 OGC	<b>環境重視経営</b> 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)各工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。	<b>「電動工具総合カタログ」</b> スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。 
--	--	--	--	---	---

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**工機ホールディングス株式会社** (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706  
 北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703  
 関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
 関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761  
 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター (土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)  
 ●フリーダイヤル ☎0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)  
 ●市外局番 ☎03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。  
 なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2022年11月現在のものです。 **SD-H1646** Printed in Japan FF-TF (M)

# HiKOKI

ツールボックス (M)  
 ツールボックス (L)  
 キャリーボックス

タフなボディと、  
 充実の収納力。  
**MULTI CRUISER**



# 仕事にレジャーに活躍する強い相棒!



■フォレストグリーン  
ツールボックス(M)+ツールボックス(L)+  
キャリーボックス+フッキングプレートの組合せ例

耐荷重  
最大 **120kg<sup>\*1</sup>** を  
実現!

## 卓越したボディ強度

### 防じん・耐水IP65<sup>\*2</sup>を取得



大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。

### 大形9インチタイヤ採用

樹脂+ゴム材の大形タイヤにより、荒れた路面や段差でも安定した走行性を発揮します。



### スタックラッチ

ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。



■サンドベージュ  
ツールボックス(M)+ツールボックス(L)+  
キャリーボックス+フッキングプレートの組合せ例


## たっぷり入る収納性能

電動工具やバッテリーはもちろん、アクセサリ類もたっぷり収納できます。




### ツールボックス(M)

電動ドライバーなどの小形工具に、アクセサリケース・ネジ・小物などの整理に。




### ツールボックス(L)

電動丸のこなどの中形工具に、インナトレイ・充電器・バッテリーなどの収納に。



### キャリーボックス

釘打機などの背の高い工具に、インナトレイ・コード・ホースなどの収納に。



## 自分流にカスタマイズ

シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。



## フッキングプレート

別売



フッキングプレートを使えばボックスの外にすぐに使いたい道具類を取り付けることができます。



## キャリーハンドル

キャリーボックスのハンドルは用途に応じて伸縮可能です。



指1本で解除ができるロック付。



## 大形ハンドル

持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。



\*1 持ち上げ時(2022年10月/当社測定値) \*2 IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。