品番：EA469AN-320A

品名：Rc 2 " 45° エルボ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	7,490円（税抜）／ 8,239円（税込）		
カタログ価格	7,490円（税抜）／8,239円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2026/02/19 08:58現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML3-50
呼び径	50	ねじサイズ	Rc2”
長さ	42mm	最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃～40℃） 1.65MPa（～100℃） 1.50MPa（～150℃） 1.40MPa（～200℃） 1.35MPa（～220℃）
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）	材質	ステンレス（SCS14）
規格	JIS B 2308		
45°配管に使用			
溶接不可			
埋設OK			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.