品番：EA469AP-315A

品名：Rc1・1/2"xR 1・1/2" ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	5,910円（税抜）／ 6,501円（税込）		
カタログ価格	5,910円（税抜）／6,501円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/21 05:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1100ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML2-40
呼び径	40	ねじサイズ	Rc1 1/2”×R1 1/2”
長さ	68×48mm	最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃～40℃） 1.65MPa（～100℃） 1.50MPa（～150℃） 1.40MPa（～200℃） 1.35MPa（～220℃）
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）	材質	ステンレス（SCS14）
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.