# 品番：EA469BH-103B

# 品名：Rc 1/4" x R 3/8" ブッシング

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 710円（税抜）／ 781円（税込） | | |
| カタログ価格 | 710円（税抜）／781円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：20　（2025/11/13 15:24現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1094ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | プロテリアル（旧日立金属） | 適用流体 | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力 | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油：1.0 MPa<br>120℃以下の静流水：2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鋳鉄製 |
| 呼び径 | 10A×8A | ねじサイズ | R3/8”×Rc1/4” |
| 全長 | 18mm | 六角二面幅 | 21mm |
| 入数 | 1個 | | |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（JIS B 2301） | | | |
| ブッシング | | | |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442） | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.