品番：EA469BH-115A

品名：Rc1"x R 1・1/2" ブッシング

販売価格	1,710円（税抜）／ 1,881円（税込）		
カタログ価格	1,710円（税抜）／1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/13 15:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1094ページ		

仕様

メーカー	プロテリアル（旧日立金属）	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油：1.0 MPa 120℃以下の静流水：2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	40A×25A	ねじサイズ	R1・1/2”×Rc1”
全長	32mm	六角二面幅	54mm
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（JIS B 2301）			
ブッシング			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452） ・水配管用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442）			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.