品番：EA469DB-12A

品名：R1・1/4"x100mm 両ねじニップル(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,200円（税抜）／ 1,320円（税込）		
カタログ価格	1,200円（税抜）／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/06/29 07:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1095ページ		

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN3-32100
呼び径	32	ねじサイズ	R1 1/4”
外径	42.7mm	全長	100mm
最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃～40℃） 1.65MPa（～100℃） 1.50MPa（～150℃） 1.40MPa（～200℃） 1.35MPa（～220℃）	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）
材質	ステンレス（SUS304TP）	規格	JIS B 2302（長さ） JIS B 3459（外径・肉厚・材質）
溶接する配管や機器への接続に便利			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.