

# K-200-1 2本アーム式ユニバーサルプラー "Economy" メタルケース入り、最大250 mmクランプ範囲、クランプ深さ180 mmか ら180 mmまで



## 商品説明

2本アームのユニバーサルプラー「Economy」は、多用途に組み合わせ可能なプラーアームセットを搭載しており、農業や工場において、ベアリング、ギア、ディスクをすべての標準的なサイズで引き抜くために使用されます。これにより、シャフト上に位置し外側から直接アクセスできるすべての部品を取り外すことができます。異なる長さのプラーアームのおかげで、プラーは各クランプ深さに個別に調整できます。

## 適用範囲

ベアリング、ギアホイール、ディスクの引き抜き用

## ベネフィット

- 多機能に使用できる4つの異なるプラーアームペアのおかげで、それぞれのクランプ深さに個別に対応できます。
- プラーアームは、ネジ接続によりクランプ深さが580 mmまで接続できます。
- オプションの外抜きプラーから内抜きプラーにプラーアームを反転させることにより変換可能
- スピンドルの安全な設置は、回転するスピンドル先端部を使用することにより、平滑な表面上でも、集中する場所でも行えます (Switch Technology)
- スピンドルヘッドの滑り止め装置は、スパナを使用した安全な作業を提供します
- スピンドル出口によってねじを保護
- 脚を均等に調整するための目盛り
- 頑丈な金属ボックスは工具を保護し、壁に取り付けて収納することができます。

## 操作方法

- プラーアームを外部からプラー部品に取り付けます
- クローを部品の下に押し込みます
- 固定用スピンドルを手動で締め付けます
- スピンドル頭部の六角をラチェットまたはリングスパナで回して、部品が外れるまで作業を続けます

## マスターデータ

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| GTIN [EAN] | 4021176670756                       |
| 原産国        | DE                                  |
| ケース素材      | ツールスチール                             |
| シリーズ       | K-200                               |
| 正味重量 [kg]  | 8,92 kg                             |
| パッケージ内容    | 1 ピース                               |
| パッケージング法   | PAP 20                              |
| グローバルな販売能力 | はい (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## スペアパーツ

- 200-U-120B-P\_2 プラー爪 (ペア)
- 200-U-180C-P\_2 プラー爪 (ペア)
- 200-U-180D-P\_2 プラー爪 (ペア)
- 200-U-80A-P\_2 プラー爪 (ペア)
- 200-U-T\_ クロスビーム
- 620260\_両面スピンドル先端部
- 621220\_機械式スピンドル

## アプリケーションイメージ



## 詳細画像

