品番：EA469DC-6A

品名：R 3/4"x125mm 両ねじニップル(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	765円（税抜）／ 842円（税込）		
カタログ価格	765円（税抜）／842円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2026/02/19 12:40現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN3-20125
呼び径	20	ねじサイズ	R3/4”
外径	27.2mm	全長	125mm
最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃～40℃） 1.65MPa（～100℃） 1.50MPa（～150℃） 1.40MPa（～200℃） 1.35MPa（～220℃）	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）
材質	ステンレス（SUS304TP）	規格	JIS B 2302（長さ） JIS B 3459（外径・肉厚・材質）
溶接する配管や機器への接続に便利			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.